


CO2 LED CURRING LIGHT



LAMPADA 5 WATTS CON TESTINA PIEGATA A 90°
PER FACILITARE LA FOTOPOLIMERIZZAZIONE
NELLE AREE DEI PREMOLARI E DEI MOLARI

ORTEAM
orthodontic technologies

INTENSITÀ RADIANTE:

1400-1600 MW / CM²

GAMMA DI LUNGHEZZA D'ONDA:

440 ~ 480 NM

BATTERIA:

UNA CARICA COMPLETA DI BATTERIA PUÒ ESSERE UTILIZZATA PIÙ DI 50 VOLTE PER UNA DURATA DI LAVORO DI 20 SECONDI

DIMENSIONI:

23,5 CM DI LUNGHEZZA X 2,7 CM DI DIAMETRO; PESO; 160 GR.

TEMPI DI FOTOPOLIMERIZZAZIONE:

5, 10, 15, 20, 25, 30 SECONDI

COLORI:

BLU, LAVANDA, VERDE, LIME, GIALLO, BIANCO E ROSA

MODALITÀ DI LAVORO:

FULL, RAMPING, PULSE

RICARICA:

DIRETTA DAL TRASFORMATORE PER UN FACILE TRASPORTO

ACCESSORI:

SCUDO PROTETTIVO E GUAINA MONOUSO (100 PEZZI)

SISTEMA DI COMPENSAZIONE AUTOMATICA

PER AVERE UNA POTENZA COSTANTE



**PER INFO CONTATTARE IL RESPONSABILE DI ZONA O
ORTEAM | T. 02 66711227 | ORTEAMAIL@ORTEAM.IT
----- WWW.ORTEAM.IT -----**